


IKA

designed for scientists



Mini MR standard

/// ข้อมูล

เคอร์

องกวนแบบแท

งแม่

เหล็ก

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

กใหม่

:

สำหรับ

บกวนปร

มาตร 1,000 มล. (H2O)

ความเร

วรอบ 0-2.500

รอบต

อนาท

แพ

นวางส

ขาวเหมาะสำหรับ

บการส

งเกตส

ท

เปล

ยนเปลง



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ตำแหน่งการกวนสาร

ปริมาตรสูงสุดต่อตำแหน่งกวน (น้ำ) [l]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

ทิศทางการหมุน

การควบคุมความเร็ว

ความเร็วรอบ [rpm]

ความยาวต่ำสุดของแท่งกวน [mm]

การตั้งค่าวัสดุทำความร้อน

การตั้งค่าขนาดแผ่นให้ความร้อน [mm]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลต์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]

กระแสไฟฟ้า [V=]

กินไฟ [mA]