

IKA

designed for scientists



topolino mobil

/// ข้อมูล

แม่

เหล็ก

กะขนาดเล

กะกวนผสมปร

มาณถ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ง 250

มล.ท

ม

ความสะดวกในการใช้

อย

างมาก

มอเตอร์

แบบ brushless motor ทนทาน

ช

วงความเร

วท

สามารถปร

บได้

อย

างต

อเน

อง

การย

ดเกาะส

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

งแม

เหล

ก

เคร

องสามารถทำงานแบบพกพา

ม

เวลาการใช้

งานยาวนาน (8-12

ช

วโมง)

เวลาสาร

จส

น (2-3

ช

วโมง)

มาตรฐานเปล

ยนแบตเตอรี่

ชาร์

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

จ AA

-

โหมดพล

✓

งงานทางเล

๘

อก:

ก) Mains

พร

๘

ก

✓

บแบตเตอรี่

๘

,

มาตรฐาน

ข)

ม

๘

อแดปเตอร์

✓

ด

,

อไฟ

(ไม

,

รวมแบตเตอรี่

๘

,

)

ค)

ไซ

✓

ไฟ /

ไซ

✓

แบตเตอรี่

๘

,

AA rechargeable batteries



designed for scientists

(ม

แปดเตอร์

ด

ดต

ง)



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ตำแหน่งการกวนสาร

ปริมาตรสูงสุดต่อตำแหน่งกวน (น้ำ) [l]

ความเร็วรอบ [rpm]

ความยาวสูงสุดของแท่งกวน [mm]

การตั้งค่าวัสดุทำความร้อน

การตั้งค่าขนาดแผ่นให้ความร้อน [mm]

สามารถใช้แบตเตอรี่

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลต์ [V]

ความถี่ [Hz]

กระแสไฟฟ้า [V=]

กินไฟ [mA]