

IKA

designed for scientists



Midi MR 1 digital

/// ข้อมูล

เคอร์

องกวนสารแบบแม่

เหล็ก

กท

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๘
,
ม
๘
ประส
๘
ทธ
๘
ภาพส
๖
งแม
๖
ไม
,
ม
๘
ฟ
๖
งก
๖
ช
๖
นทำความร
๖
อน
-
ปร
๘
มาณการกวนส
๖
งส
,
ด 50
ล
๘
ตร (H2O)
-
ต
๖
วเร



designed for scientists

อนัสแตเนสแบน
แช

งแรง

มอเตอร์

ไม

ล

อค

ความเร

วต

วแปรไม

ส

นส

ด

จอแสดงผลความเร

ว LED

แบบด

จ

ตอล

ต

งเวลา (0 - 56

นาท

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๘

)

หรือ

๘

การทำงานต

,

อเน

๘

,

อง

-

ต

๘

วอ

๘

นเทอร์

๘

เฟส USB และ RS 232

ในต

๘

ว



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ตำแหน่งการกวนสาร

ปริมาตรสูงสุดต่อตำแหน่งกวน (น้ำ) [l]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

ความเร็วรอบ [rpm]

ความยาวสูงสุดของแท่งกวน [mm]

Self-heating of the set-up plate by max. stirring (RT:22°C/duration:1h) [K]

การตั้งค่าวัสดุทำความร้อน

การตั้งค่าขนาดแผ่นให้ความร้อน [mm]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

การเชื่อมต่อกับ RS 232

อินเทอร์เฟซ USB

โวลต์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]

ฟิวส์