



designed for scientists



T 18 digital ULTRA-TURRAX®

/// ข้อมูล

เคร

.

.

องป

.

.

นผลมด

.

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

วยควมเร

วส

งประส

ทธ

ภพส

ง
เหมะสำหรับ

บปร

มาตรต

งแต

1 – 1,500 ml.
(ของน

า)

พร

อมด

วยหน

วจอแสดงควมเร

วแบบด

จ

ตอล

เคร

องสมารถทำควมเร

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๔

วรอบได

๖

๓

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

จะไซ

rotor

ท

ม

เส

นผ

าศ

นย

กลางขนาดเล

ก

ห

ว Dispersing elements

ม

ให

เล

อกหลายแบบทำให

ไซ

งานได

หลากหลายข

น

-



designed for scientists

หน

าจอแสดงผลแบบด

จ

ดอล

ควบค

มความเร

วแบบอ

เลคโทรน

ค

ป

องก

นการ overload
แบบอ

เลคโทรน

ค

ห

ว Dispersing Element
ทำจากสแตนเลสสตี

ลท

ทำความสะดวกได้

เร



designed for scientists

วและง

ายดาย

ห

ว Dispersing Element
ทำจากพลาสติก

กแบบไซ

แล

วท

งม

ไห

เล

อก 2 ขนาด

หน

าจอแสดง Error Code

ทำงานง

ยบ



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

อัตรากำลังของมอเตอร์ input [W]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

ปริมาตรต่ำสุด (น้ำ) [l]

ความหนืดสูงสุด [mPas]

ความเร็วรอบ [rpm]

ความคลาดเคลื่อนของความเร็ว [%]

หน้าจอแสดงผล

การควบคุมความเร็ว

ความดังของเครื่องมือเมื่อไม่มีแกนปั่น [dB(A)]

เส้นผ่านศูนย์กลางของ Extension arm [mm]

ความยาวของ Extension arm [mm]

ชนิดของการทำงาน

การตั้งค่าเวลาเปิด [%]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

สภาพแวดล้อมที่อนุญาต

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลท์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]