

IKA

designed for scientists



ROLLER 6 digital

/// ข้อมูล

เคร

องเขย

าโรลเลอร์

แบบด

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

จ

ดอลซ

งม

โรลเลอร์

6

ต

วท

ช

วยไห

การเขย

าและกล

งรบบร

นตลอดดช

วงความเร

วท

ปร

บได

อย



designed for scientists

างมาก
ไช

สำหรับ

บการผสมต

วอย

างเล

อด,
ต

วอย

างเหน

ยวข

นและสารแขวนลอยท

เป

นของแข

งและของเหลว
เคร

องน

สามารถไช

ได

ก

บหลอดแบบมาตรฐานท

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

กแบบและขวดทรงกระบอก
อ

ปกรณ

ต

อท

ถอดออกได้

ง

ายทำให้

ความสะอาด

ายในกรณ

ท

เก

ดการหกของสารต

วอย

าง

ต

วจ

บเวลา:

น

บถอยหล

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

~

ง,
ปร

~

บได

~

ต

~

~

งแต

,

1

ว

~

นาท

~

จนถ

~

ง 99

ช

~

,

วโมง 59

นาท

~

-

ต

~

วน

~

บ:

แสดงเวลาการเขย

,

า

-

หน

~

าจอแสดง error code

-

ไซ



designed for scientists

ใน incubators
ได้
ด
งแต่
ช
วงอ
ณหก
ม
4 – 50 C
เหมาะสำหรับ
การทำงานแบบด
อเน
อง
สามารถเปล
ยน roll
สำหรับ
บหลอดขนาดใหญ่
ได้
ไซ



designed for scientists

๒

งานง

๒
ายด

๒
วยค

๒
ย

๒
แพ

๒
ดแบบบส

๒
มผ

๒
ส



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทของการเคลื่อนไหว	การกลิ้ง
การตั้งค่าเวลาเปิด [%]	100
ความเร็วต่ำสุด (ปรับได้) [rpm]	5
ความเร็วรอบ [rpm]	0 - 80
หน้าจอแสดงผล	7 segm
การควบคุมความเร็ว	ครั้งละ 1
เครื่องจับเวลา	ใช่
จอแสดงผลการจับเวลา	7 segm
การตั้งเวลา [s]	1
การตั้งค่าเวลาต่ำสุด [min]	5999
โหมดการทำงาน	ตั้งเวลา
จำนวนโรลส์	6
เส้นผ่าศูนย์กลางโรลส์ [mm]	32
ความยาวโรลส์ [mm]	327
ความยาวพื้นที่ทำงาน [mm]	350
Rolls, luffing angle fixed [°]	3
Rolls, max stroke at roll end [mm]	16
Rolls, changeable, removable	ใช่
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]	240 x 1
น้ำหนัก [kg]	4
อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]	4 - 50
ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]	80
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529	IP 21
โวลต์ [V]	100 - 24
ความถี่ [Hz]	50/60
กำลังไฟเข้า [W]	24
กระแสไฟฟ้า [V=]	24
กินไฟ [mA]	1000

