



designed for scientists



EUROSTAR 100 P4 control

/// ข้อมูล



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาตรสูงสุดต่อตำแหน่งกวน (น้ำ) [l]
อัตรากำลังของมอเตอร์ input [W]
อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]
หลักการทำงานของมอเตอร์
หน้าจอแสดงผล
ความเร็วรอบ [rpm]
กลไกการหมุน
การทำงานแบบไม่ต่อเนื่อง
ความหนืดสูงสุด [mPas]
Output สูงสุด ณ ตำแหน่ง Stirring shaft [W]
การตั้งค่าเวลาเปิด [%]
ทอร์คสูงสุด ณ ตำแหน่ง Stirring shaft [Ncm]
การควบคุมความเร็ว
การตั้งค่าความแม่นยำของความเร็ว [rpm]
การเบี่ยงเบนของความเร็วที่ต่ำกว่า 300 rpm [rpm]
การขันใบกวนให้แน่น
การเชื่อมต่อสำหรับต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิจากภายนอก
จอแสดงอุณหภูมิ
เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนต่ำสุด [mm]
การขันให้แน่นกับตัวยึด
เส้นผ่านศูนย์กลางของ Extension arm [mm]
ความยาวของ Extension arm [mm]
จอแสดงผลแรงบิด
แรงบิดที่กำหนด [Nm]
การวัดแรงบิด
การเบี่ยงเบนของการวัดทอร์ค I [Ncm]
เครื่องจับเวลา
จอแสดงผลการจับเวลา
การตั้งเวลา [min]
ช่วงการวัดอุณหภูมิต่ำสุด□ [°C]
ค่าความละเอียดของการวัดอุณหภูมิ [K]
ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ [K]
จำกัดอุณหภูมิเบี่ยงเบนของเซ็นเซอร์ [K]
วัสดุของโครงเครื่อง
ระยะสูงสุดสำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณ [m]
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]
น้ำหนัก [kg]
อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]
ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529
การเชื่อมต่อกับ RS 232
อินเทอร์เฟซ USB
โวลต์ [V]
ความถี่ [Hz]
กำลังไฟเข้า [W]

