



designed for scientists



RO 15

/// ข้อมูล

Magnetic stirrer
เคร

องกวนด

วยแม่

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

เหล็ก

กแบบด

จ

ดอล 15

ตำแหน่ง

งไม้

ม

ระบบให้

ความร

อน

ถ

กออกแบบมาเพ

อการกวนแบบพร

อม ๆ

ก

น (synchronous)

เทคโนโลยี

ขดลวดแม่

เหล็ก

กซ

วยให้

ได



designed for scientists

การกวนท

๘

,

ไม

,

ม

๘

เส

๘

ยงรบกวนและสม

,

ำเสมอในท

,

กตำแน

,

ง

ความเร

๘

วในการกวนคงท

๘

,

แม

๘

น

๘

ำหน

๘

กห

๘

อปร

๘

มาณสารท

๘

,

กวนเปล

๘

,

ยน

การออกแบบท

๘

,



designed for scientists

ป

ดและกระท

ดร

ดช

วยให

ทำความสะอาดได

ง

ายและป

องก

นเคร

องม

อจากการแทรกซ

มของของเหลวได

มากไปกว

าน

นเราย

งให

แพ

นก



designed for scientists

นล

นแบบใส่ท

สามารถถอดออกได้

รวมอย

ในช

ดด

วย

การทำงานแบบสวนทางท

ปร

บได

คอยล

แม

เหล

กท

ปลอดการส

กหรว

หน

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

แสดง error code

ส

งานง

ายด

วย touch keypad

เหมาะสำหรับ

บการใช

งานแบบต

อเน

อง

ความเร

วรอบ 0-1200 rpm



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ตำแหน่งการกวนสาร

ระยะห่างระหว่างจุดหมุน [mm]

ความแตกต่างของความเร็วรอบในแต่ละตำแหน่ง [%]

ปริมาตรสูงสุดต่อตำแหน่งกวน (น้ำ) [l]

การควบคุมความเร็ว

ความเร็วรอบ [rpm]

ความยาวต่ำสุดของแท่งกวน [mm]

การตั้งค่าวัสดุทำความร้อน

การตั้งค่าขนาดแผ่นให้ความร้อน [mm]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลต์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]

กระแสไฟฟ้า [V=]

กินไฟ [mA]

