


IKA

designed for scientists



RH basic white

/// ข้อมูล

เคอร์

องกวนแม่

เหล็ก

กวด

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

จ

ดอลท

ม

ความร

อนออกแบบใหม่

ล

าส

ด ตามมาตรฐาน DIN 12878

สำหรับ

บการเซ

อมต

อเคร

องว

ดอ

ณหก

ม

อ

เล

กทรอน



designed for scientists

กส

เซ

น ETS-D5

การควบคุม

มอ

ณทก

ม

ท

แม

นยาส

งด

วยเซ

นเซอร์

วางโดยตรงในด

วอย

าง
ความร

อนส์

งถ

ง 600

ว

ตต



designed for scientists

และแพ

นไห

ความร

อนทำจาก Ceramic

ไห

ความร

อนข

นอย

างรววดเร

ว

อ

ณหก

ม

ความปลอดภ

ยท

สามารถปร

บได

50-360

องศาเซลเซีย

ยส

-

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

มอเตอร์

เร

มต

นการกวนแบบน

มนวน

- Includes M 10 thread for a support rod

สนามแม่

เหล

กท

แข

งแกร

งและซ

วงความเร

วกว

างสำหรับ

บปร

มาณได

ถ

ง 15

ล



designed for scientists

๓๕





designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ตำแหน่งการกวนสาร

ปริมาตรสูงสุดต่อตำแหน่งกวน (น้ำ) [l]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

ทิศทางการหมุน

การตั้งค่าการแสดงผลของความเร็ว

การควบคุมความเร็ว

ความเร็วรอบ [rpm]

ความยาวต่ำสุดของแท่งกวน [mm]

Self-heating of the set-up plate by max. stirring (RT:22°C/duration:1h) [K]

ความร้อนเอาทพุท [W]

การตั้งค่าการแสดงผลของอุณหภูมิ

หน่วยอุณหภูมิ

ช่วงอุณหภูมิ [°C]

การควบคุมความร้อน□

ค่าต่ำสุดของช่วงอุณหภูมิ [°C]

การเชื่อมต่อสำหรับต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิจากภายนอก

คุณลักษณะของตัวอย่างกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิ

อัตราความร้อนตัวอย่าง [K/min]

วงจรความปลอดภัยที่ปรับได้ [°C]

การตั้งค่าวัสดุทำความร้อน

การตั้งค่าขนาดแผ่นให้ความร้อน [mm]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลท์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]

