



designed for scientists



IKA OVEN 125 basic dry - glass

/// ข้อมูล

ต

น

อบในห

องปฏ

บ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

วและการควบคุม

มอ

ณหก

ม

ท

แม

นยาร

บประก

นผลการทดสอบท

ทำซ

ำไ้

จนวนก

นควมร

อนแบบไม

ม

กล

น

เตาอบสามารถควบคุม

มไ้

มไ้



designed for scientists

ด

วย USB
และฟาราม

เตอร์

การทดสอบสามารถ

นท

กเพ

อการว

เคราะห์

เพ

มเต

ม

ค

ณสมบัติ

ด

:

ช

วงอ

ณหก

ม

: RT + 5 ° C

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ถ

ง 250 ° c

ความจ

: 125

ล

ตร

การระบายอากาศ

ปร

บด

วยระบบบอ

เล

กทรอนิกส์

กส์

ควบค

มผ

านหน

าจอ
และจอแสดงผล

ดเจน

ฟ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

กก

ช

นล

คก

ญแจ

จ

บเวลา

จำก

ดอ

ณหก

ม

ท

ปร

บได

ประต

แบบม

ช

องกระจก"



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ความร้อนเอาทพุท [W]

การทำงานที่อุณหภูมิต่ำสุด [°C]

การปรับค่าการแสดงผล [K]

เสถียรภาพอุณหภูมิ (150 °C, ตรงกลาง, ประตุมাত্রฐาน) [K]

จอแสดงอุณหภูมิ

เครื่องจับเวลา

จอแสดงผลการจับเวลา

การตั้งเวลา [min]

จำนวนถาดสูงสุด

น้ำหนักที่วางได้ต่อชั้น [kg]

พื้นที่ทำงานภายใน [mm]

ปริมาตรภายใน [l]

เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตของช่องระบายอากาศออก [mm]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

อินเทอร์เฟซ USB

โวลท [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]

สแตนด์บายอินพุตไฟฟ้า [W]

