

# IKA

designed for scientists



## A 10 basic

/// ข้อมูล

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

## ข้อมูลทางเทคนิค

|                                         |
|-----------------------------------------|
| ชนิดของการทำงาน                         |
| หลักการการดำเนินงาน                     |
| อัตรากำลังของมอเตอร์ input [W]          |
| อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]         |
| ความเร็วรอบต่ำสุด [rpm]                 |
| ความเบี่ยงเบนของความเร็ว [rpm]          |
| อัตราการหมุนสูงสุด [m/s]                |
| ปริมาตรสูงสุดที่ใช้งาน [ml]             |
| Feed hardness max. [Mohs]               |
| Feed grain size max. [mm]               |
| วัสดุที่ทำใบมีด                         |
| วัสดุที่ทำโถปั่น                        |
| การตั้งค่าเวลาเปิด [min]                |
| การตั้งค่าเวลาปิด [min]                 |
| โถปั่น สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำหล่อเย็น |
| โถปั่น สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง |
| ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm] |
| น้ำหนัก [kg]                            |
| อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]                |
| ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]          |
| ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529  |
| โวลต์ [V]                               |
| ความถี่ [Hz]                            |
| กำลังไฟเข้า [W]                         |