



designed for scientists



## T 25 digital ULTRA-TURRAX®

/// ข้อมูล

เคร

.

องป

.

นผลมด

.

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

วยความเร

วส

งประส

ทธ

ภาพส

ง  
เหมาะสำหรับ

บปร

มาตรต

งแต

1 – 2000 ml.  
(ของน

า)

พร

อมด

วยหน

วจอแสดงความเร

วแบบด

จ

ตอล

เคร

องสามารถทำความเร

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๔

วรอบได

๖

ด

๖

๖

งแด

,

3,000

ถ

๘

ง 25,000

รอบต

,

อนาท

๘

จ

๘

งทำไห

๖

ผ

๖

๖

ไซ

๖

สามารถไซ

๖

งานท

๘

,

ความเร

๔

วรอบวง (circumferential)

ส์

๖

ง ๑

ได

๖

แม

๖

ว



designed for scientists

จะไซ

rotor

ท

ม

เส

นพ

าศ

นย

กลางขนาดเล

ก

ห

ว Dispersing elements

ม

ให

เล

อกหลายแบบทำให

ไซ

งานได

หลากหลายข

น

เหมาะสมก

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

บงานไม

ว

จะเป

นการทำไห

ต

วอย

างน

ำเส

ยเป

นเน

อเด

ยวก

น,

ไซ

ในร

แอกเตอร์

ห

องแล

ป,

งานกระจายเน

อสารภายใต้

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๖

ส์

๖

ญญาภาศฺห

๘

อความด

๖

น

และการเตร

๘

ยมด

๖

วอย

,

างสำห

๖

บการตรวจสอบทางการแพทย

๘

-

หน

๖

าจอแสดงผลแบบด

๘

จ

๘

ดอล

-

ควบค

,

มความเร

๘

วแบบอ

๘

เลคโทรน

๘

ค

-

ป

๖

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

องก

นการ overload

แบบอ

เลคโพรน

ค

ห

ว Dispersing Element

ทำจากสแตนเลสสตี

ลท

ทำความสะอาดได้

เร

วและง

ายตาย

ห

ว Dispersing Element

ทำจากพลาสติก

กแบบไซ

แล

วท

งม

ไห

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

เล

อก 2 ขนาด

หน

างแสดง Error CodeError code display

ทำงานเง

ยบ

อ

ปกรณ

ห

วป

นไม

ได

รวมการจ

ดส

งอย

ในช

दन



designed for scientists

## ข้อมูลทางเทคนิค

อัตรากำลังของมอเตอร์ input [W]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

ปริมาตรต่ำสุด (น้ำ) [l]

ความหนืดสูงสุด [mPas]

ความเร็วรอบ [rpm]

ความคลาดเคลื่อนของความเร็ว [%]

หน้าจอแสดงผล

การควบคุมความเร็ว

ความดังของเครื่องมือเมื่อไม่มีแกนปั่น [dB(A)]

เส้นผ่านศูนย์กลางของ Extension arm [mm]

ความยาวของ Extension arm [mm]

ชนิดของการทำงาน

การตั้งค่าเวลาเปิด [%]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

สภาพแวดล้อมที่อนุญาต

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลท์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]

